



Minicanale monocomparto con coperchio avvolgente bianco TMU 15/1x17 W

Caratteristiche tecniche

Serie

| | |
|-----------------|---------------------------|
| Altezza | 17 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Lunghezza | 2000 mm |
| Sezione interna | 161 - 161 mm ² |

Materiali

| | |
|------------|------------------------|
| Materiale | Polivinilcloruro (PVC) |
| Codice RAL | 9001 |
| Colore | Bianco |

Protezione

| | |
|---|------|
| Resistenza agli urti IK | IK07 |
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP40 |

Condizioni d'uso

| | |
|-------------------------|------------|
| Temperatura d'esercizio | 15 - 60 °C |
|-------------------------|------------|

Sostenibilità

| | |
|------------------------------|----|
| Conformità REACH - SVHC free | Si |
| Conformità ROHS | Si |

B09609



Illustrazioni | Disegni

