



FB81WLN

Porte murale, coupe-feu, univers, 1495x575x51mm IP42

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Hauteur	1495 mm
Largeur	575 mm
Profondeur	51 mm

#### Cache, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Non
Nombre de portes	1
Type de porte	Porte de verrouillage
Type de poignée	Poignée escamotable
Nombre de serrure de la porte	1

#### Matière

Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Matière	Laine minérale
Traitement de surface	Laqué

#### Architecture

Position de la porte	Devant
----------------------	--------

#### Sécurité

Classe de protection	Classe II
Indice de protection IP	IP42
Type de verrouillage	Par clé
Classe de résistance au feu	F30 I30

#### Equipement

Nombre de travée de large	1
Nombre rangées	8

#### Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
Montage	En saillie

#### Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui