



FB81WLN

**Drzwi osadzone naścienne ogniodoporne F30/I30 1495x575mm**

**Właściwości techniczne**

**Wymiary**

Wysokość	1495 mm
Szerokość	575 mm
Głębokość	51 mm

**Pokrywa, drzwi**

Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie
Liczba drzwi obudowy	1
Typ drzwi	Drzwi z zamkiem
Typ uchwytu	Dźwignia obrotowa
Liczba zamków	1

**Materiały**

Kod RAL	9010
Kolor	Czysta biel
Materiał	Wełna mineralna
Obróbka	Lakierowany

**Architektura**

Położenie drzwi szafki	Od frontu
------------------------	-----------

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochronności	Klasa izolacji II
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP42
Typ blokowania	Blokada na klucz
Klasa odporności ogniowej	F30 I30

**Sprzęt**

Liczba sekcji w poziomie	1
Liczba rzędów	8

**Instalacja, montaż**

Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie
Sposób montażu	Montaż powierzchniowy

**Zrównoważony rozwój**

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak