



WH20181000B

**kallysto ENC: Interr. rotatif S2/1p/0-AUT-0-HAND + pl. de fixation + face Blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Montage	Encastré
---------	----------

**Tension**

Tension nominale	250 V
------------------	-------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

**Matière**

Couleur	Ultra blanc
---------	-------------

Code RAL

9016

Finition

Mat

Matière

Duroplast

Traitement de surface

Non traité

**Identification**

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Élément de base avec plaque de recouvrement centrale
--	--

**Connectivité**

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

**Dimensions**

Dimensions	77 x 77 mm
------------	------------

Profondeur de montage

14 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement

41 mm

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Résistance aux chocs IK

IK02

**Architecture**

Type d'organe de commande	Rotatif
---------------------------	---------

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

**Textes**

Type de raccordement	Avec bornes à vis
----------------------	-------------------

Éclairage

Sans éclairage (non éclairable)

Type de commutation

Schéma commutateur 2/1-pôle, 0-AUT-0-HAND

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----