



ZB012T

Socle de raccordement, univers, IP44, 500x550x205mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	500 mm
Largeur	550 mm
Profondeur	205 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales	1 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP44
Classe de protection	Classe I
Type de verrouillage	4 côtés Fente
Résistance aux chocs IK	IK09

Equipement

Nombre de travée de large	2
---------------------------	---

Installation, montage

Montage	En saillie
Adapté à un usage extérieur	Non

Matière

Couleur	Blanc pur
Code RAL	9010
Traitement de surface	Thermolaquage
Matière	Acier

Cache, porte

Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	0
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Courant électrique

Courant assigné nominal	250 A
-------------------------	-------

Tension

Tension nominale	230 - 400 V
------------------	-------------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----