



WH20181005B

kallysto ENC: Interr. rotatif S2/1p/0-AUT-0-HAND + pl. de fixation et face Noir

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Noir
Code RAL	9005
Finition	Mat
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur	Élément de base avec plaque de recouvrement centrale
--	--

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Dimensions

Dimensions	77 x 77 mm
Profondeur de montage	14 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	41 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK02

Architecture

Type d'organe de commande	Rotatif
---------------------------	---------

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Textes

Type de raccordement	Avec bornes à vis
Éclairage	Sans éclairage (non éclairable)
Type de commutation	Schéma commutateur 2/1-pôle, 0-AUT-0-HAND

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----