



1087710300

**Centrální díl s otočným knoflíkem pro třípolohový přepínač, K.5, Alu elox**

**Technické vlastnosti**

**Architektura**

Řídicí/ovládací prvek Otočný

**Materiál**

Barva Hliník

Kód RAL 9006

Povrchová úprava Matná

Materiál Hliník

Povrch Eloxovaný

**Rozměry**

Výška 70 mm

Šířka 55 mm

Hloubka 20 mm

**Konektivita**

Druh montáže Upevnění šrouby

**Vybavení**

Monitorovací okno / světelný výstup Ne

**Příslušenství**

Popisové pole Ne

**Bezpečnost**

Stupeň krytí IP IP20

**Texty**

Potisk S potiskem

Způsob montáže Pro přišroubování

**Identifikace**

Montážní uspořádání Centrální krycí deska

**Vhodné pro**

K.x