



LVZDU1-3

**Blindgerät für Reserveplatz Gr.1-3**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	630 A
-----------	-------

**Sicherung**

Sicherungsgröße	NH1-NH3
-----------------	---------

**Konnektivität**

Anschlussart	Ohne
--------------	------

**Architektur**

Polanzahl	3
-----------	---

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp	Ohne
-----------------------	------

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-25 - 55 °C
--------------------	-------------

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP2X
--------------------------------	------

**Abmessungen**

Abstand Sammelschienen	185 mm
------------------------	--------

Höhe	741 mm
------	--------

Tiefe	190 mm
-------	--------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

**Elektrischer Schutz**

Mit Fehleranzeige	Nein
-------------------	------

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei	Ja
-----------------	----

RoHS-konform	Ja
--------------	----