



LVZDU1-3

**Blindgerät für Reserveplatz Gr.1-3**

**Technische Eigenschaften**

**Sicherung**

Sicherungsgrösse	NH1-NH3
------------------	---------

**Anschlussmöglichkeiten**

Anschluss-/Steckertyp	Ohne
Montageart	Schraubbefestigung

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp	Ohne
-----------------------	------

**Architektur**

Polanzahl	3
-----------	---

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-25 - 55 °C
--------------------	-------------

**Installation, Montage**

Drehmoment zur Befestigung auf Sammelschiene	32 - 32 Nm
--	------------

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP2X
--------------	------

**Spannung**

Bemessungsbetriebsspannung Ue	690 - 690 V
-------------------------------	-------------

**Abmessungen**

Abmessungen	741 x 100 mm
Abstand Sammelschienen	185 mm
Höhe	741 mm
Tiefe	190 mm

**Frequenz**

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

**Elektrischer Schutz**

Mit Fehleranzeige	Nein
-------------------	------

**Funktionen**

Doppelt unterbrechend	Nein
-----------------------	------

**Werkstoff**

Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	0 %
---	-----

**Nachhaltigkeit**

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja