



LVZDU1-3

Blindgerät für Reserveplatz Gr.1-3

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	630 A
-----------	-------

Sicherung

Sicherungsgrösse	NH1-NH3
------------------	---------

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp	Ohne
-----------------------	------

Architektur

Polanzahl	3
-----------	---

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 55 °C
--------------------	-------------

Sicherheit

Schutzart IP	IP2X
--------------	------

Abmessungen

Abstand Sammelschienen	185 mm
------------------------	--------

Höhe	741 mm
------	--------

Tiefe	190 mm
-------	--------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Nachhaltigkeit

REACH-konform	Ja
---------------	----

RoHS-konform	Ja
--------------	----