



LVZDU1-3

**Unité fictive taille1-3**

**Caractéristiques techniques**

**Fusible**

Taille de l'élément fusible	NH1-NH3
-----------------------------	---------

**Connectivité**

Type de connexion / prise	Sans
Type de montage	Fixation par vis

**Raccordement**

Type de connexion / prise	Sans
---------------------------	------

**Architecture**

Nombre de pôles	3
-----------------	---

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-25 - 55 °C
------------------------	-------------

**Installation, montage**

Couple de serrage pour le montage sur le jeu de barres	32 - 32 Nm
--	------------

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP2X
-------------------------	------

**Tension**

Tension assignée d'emploi Ue	690 - 690 V
------------------------------	-------------

**Dimensions**

Dimensions	741 x 100 mm
Distance des barres omnibus	185 mm
Hauteur	741 mm
Profondeur	190 mm

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Protection électrique**

Avec indicateur de défaut	Non
---------------------------	-----

**Fonctions**

Double coupure	Non
----------------	-----

**Matière**

Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)	0 %
---	-----

**Durabilité**

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui