




UDB3120170

ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟ ΚΟΥΤΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 498x498mm ΥΨΟΣ 120-170mm

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις

Μήκος	498 mm
Ελάχιστο ύψος διάστρωσης	120 mm
Ρύθμιση ύψους	120 - 170 mm
Ονομαστικό μέγεθος	340 mm

Συνθήκες χρήσης

Κάθετο φορτίο που εφαρμόζεται σε μικρή επιφάνεια	1,5 kN
--	--------

Εξοπλισμός

Κατάλληλο για σφράγιση εγκατάστασης	Όχι
Με κάτω πλάκα	Ναι
Τοποθέτηση καλύμματος τοποθέτησης	Ναι

Υλικά

Υλικό πλευρικού τοιχώματος	Πλαστικό
----------------------------	----------

Κάλυμμα, πόρτα

Τύπος καπακιού	τυφλό
----------------	-------

Λειτουργίες

Πιθανή αποσύνδεση του καλύμματος από τη βάση	Ναι
Κατάλληλο για υπόδαπεδα κανάλια με κλειστή επάνω επιφάνεια	Όχι
Κατάλληλο για ενδοδαπέδιο κανάλι ρυθμιζόμενου βάθους	Ναι

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι