




UDB3120170



**Ingjutningsplattform/ dragbrunn stl 3, 498x498mm, h 120-170 mm**

**Tekniska egenskaper**

**Dimensioner**

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Längd             | 498 mm       |
| Minimal puts höjd | 120 mm       |
| Höjdområde        | 120 - 170 mm |
| Nominell storlek  | 340 mm       |

**Användningsförhållanden**

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Vertikal belastning på små ytor | 1,5 kN |
|---------------------------------|--------|

**Utrustning**

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Lämplig för installationstätning | Nej |
| Med bottenplatta                 | Ja  |
| Montering höljd insats           | Ja  |

**Material**

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Material sidovägg | Plast |
|-------------------|-------|

**Skydd, dörr**

|             |       |
|-------------|-------|
| Typ av lock | Blind |
|-------------|-------|

**Funktioner**

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Frånkopplingsmöjlighet överdel från underdel | Ja  |
| Lämplig som sluten kanal (dukt) under golv   | Nej |
| Lämplig för undergolvskanal                  | Ja  |

**Hållbarhet**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Halogenfri            | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |

**Illustrationer | teckningar**

