



M-TSEV9020

**Porte transparente IP40 avec verre Sécurit décalée 900x2000 (lxh) laqué**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	1896 mm
Largeur	895 mm
Profondeur	20 mm

**Cache, porte**

Couvercle/porte transparent(e)	Oui
Type de porte	Butée de porte

**Matière**

Code RAL	7035
Couleur	Gris clair
Traitement de surface	Thermolaquage

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP40
-------------------------	------

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----