




M-TSEV9022

Sichttür IP40 mit Securitglas versetzt 900x2200 (BxH) lackiert

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	2096 mm
Breite	895 mm
Tiefe	20 mm

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür	Ja
Art der Schranktür	Anschlagtür

Werkstoff

RAL Nummer	7035
Farbe	Lichtgrau
Oberfläche	Pulverbeschichtet

Sicherheit

Schutzart IP	IP40
--------------	------

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----