



M-TSEV9022

Porte transparente IP40 avec verre Sécurité décalée 900x2200 (lxh) laqué

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

Hauteur	2096 mm
Largeur	895 mm
Profondeur	20 mm

##### Cache, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Oui
Type de porte	Butée de porte

##### Matière

Code RAL	7035
Couleur	Gris clair
Couleur du produit	Gris clair
Traitement de surface	Thermolaquage

##### Sécurité

Indice de protection IP	IP40
-------------------------	------

##### Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui