



REA114Y



**Innenstation Audio AP 2Draht anthrazit matt TOUCH**

**Technische Eigenschaften**

**Werkstoff**

Farbe	Anthrazit
Werkstoff	Kunststoff Thermoplast

**Abmessungen**

Höhe	74,50 mm
Breite	93 mm
Tiefe	16 mm
Abmessungen	74.50 x 93 mm

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	5 - 50 °C
Lager-/Transporttemperatur	5 - 50 °C

**Spannung**

Betriebsspannung über Bus	24 - 24 V
---------------------------	-----------

**Elektrischer Strom**

Stromaufnahme während des Betriebs	180 mA
Stromaufnahme (Ruhe)	265 mA

**Bildschirm**

Mit Touch Screen	Nein
------------------	------

**Texte**

Montageart	Schraubbefestigung über Tragplatte Flache Aufputz-Montage oder Auf Einbaudose Für senkrechte Montage
Anschluss	Anschluss für Etagenruftaster Anschluss für optionale Zusatzspeisung Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen

**Funktionen**

Türkommunikationsart	Audio
Lautstärkeregelung	Ja

**Anschluss**

Leiterquerschnitt	0 - 0 mm <sup>2</sup>
-------------------	-----------------------

**Kompatibilität**

Installationstechnik für Türkommunikation	2Draht i2Audio
---	-------------------

**Installation, Montage**

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

**Zubehör**

Zusatzgerät anreihbar	Nein
-----------------------	------