



UDM3244SLQ12

Montagedeksel voor belasting tot 20 kN tbv UD grootte 3 gestanst Q12 244x244mm

Technische karakteristieken

Afmetingen

Breedte	360 mm
Lengte	360 mm
Meting a	244 mm
Meting b	244 mm
Dikte materiaal	4 mm
Nominale grootte	340 mm

Installatie, montage

Montage opening	Vierkant
-----------------	----------

Instructies

Onderhoud van vloer	Droog
---------------------	-------

Materiaal

Materiaal	Staal
Kleur	Zink
Oppervlaktebehandeling	Verzinkt

Deksel, deur

Deur montageopening	Ja
---------------------	----

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

