



VKG040A-T

Vision 1-fase groepenkast - 4x HACO, HS, +T

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Gemonteerd op Oppervlaktemontage

Uitvoering

Aantal polen 2

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik Nee

Funcities

Heeft beveiliging hoofdschakelaar Ja

Configuratie

Aantal vlamboogfout-detectiecomponenten AFDD 0

Capaciteit

Aantal modules 12

Spanning

Nominale spanning 230 - 230 V

Afmetingen

Diepte 89 mm

Inwendige diepte 79,60 mm

Hoogte 365 mm

Breedte 220 mm

Aantal breedte-eenheden 12

Dikte zijwand 2,50 mm

Deksel, deur

Vergrendelbaar Nee

Deur/deksel is transparant Nee

Materiaal

RAL-code 7035

Kleur Lichtgrijs

Materiaal Kunststof

Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen 16

Aantal fasen 1

Leveringsomvang

Aantal aardlekautomaten type A 4

Aantal aardlekschakelaars 0

Samenstelling

Aantal groepen 4

Aantal lichtgroepen 4

Aantal verdelerrijen 1

Met kWh-meter Nee

Aantal DIN-rails 1

Uitbreiding mogelijkheid Ja

Met beltransformator Ja

Met contactdoos Nee

Veiligheid

Slagvastheid IK IK07

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP30

Beschermingsklasse Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)

Veiligheid

Aantal aardlekautomaten 30mA	4
------------------------------	---

Compatibiliteit

Fornuisgroep	Nee
--------------	-----

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----
