



VKG212E-T

Vision 1-fase groepenkast - 5 groepen, HS, 3x ALS, +T

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Gemonteerd op Oppervlaktemontage

Uitvoering

Aantal polen 2

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik Nee

Funcities

Heeft beveiliging hoofdschakelaar Ja

Installatie, montage

Type buis invoer Standaard

Configuratie

Aantal vlamboogfout-detectiecomponenten AFDD 0

Capaciteit

Aantal modules 24

Spanning

Nominale spanning 230 - 400 V

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 40 A

Afmetingen

Diepte 89 mm

Inwendige diepte 79,60 mm

Hoogte 475 mm

Breedte 220 mm

Aantal breedte-eenheden 12

Dikte zijwand 2,50 mm

Deksel, deur

Vergrendelbaar Nee

Deur/deksel is transparant Nee

Materiaal

RAL-code 7035

Kleur Lichtgrijs

Materiaal Kunststof

Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen 16

Aantal fasen 1

Leveringsomvang

Aantal aardlekschakelaars 3

Samenstelling

Aantal groepen 5

Aantal lichtgroepen 5

Aantal verdelerrijen 2

Met kWh-meter Nee

Aantal DIN-rails 2

Uitbreiding mogelijkheid Ja

Met beltransformator Ja

Met contactdoos Nee

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK07
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP30
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
Aantal aardlekautomaten 30mA	0

Compatibiliteit

Fornuisgroep	Nee
--------------	-----

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----