



51018982

**Stiegenhaustaster E10 komplett S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Schaltstrom	2 A
Taststrom	2 A

**Spannung**

Nennspannung	250 V
--------------	-------

**Werkstoff**

Farbe	Weiß
Glanzgrad	Glänzend
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	Unbehandelt
Transparent	Nein

**Abmessungen**

Höhe	81 mm
Breite	81 mm
Tiefe	47,50 mm
Einbautiefe	28,20 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	0 mm

**Installation, Montage**

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

**Bedienelemente und Anzeigen**

Anzahl der Tasten	0
Ausführung Taster	Einzel­taster
Mit Rückmeldekontakt	Nein

**Anschluss**

Art der Lampenfassung	E10
-----------------------	-----

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK02

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

**Texte**

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Montageart	Mit Spreizkrallen
Beleuchtung	Ohne Glimmlampe
Schaltart/Variante	Schließer
Anschlussart	Mit Schraubklemmen

**Geeignet für**

S.x/B.x	
---------	--

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----