



51018982

Tapa piloto/puls. S/B bl. brillo

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente de conmutación	2 A
Corriente de contacto momentáneo	2 A

Tensión

Tensión asignada	250 V
------------------	-------

Materiales

Colour	Blanco
Acabado de la superficie	Brillante
Material	Duroplástico
Tratamiento	Sin tratamiento
Transparente	No

Dimensiones

Altura	81 mm
Anchura	81 mm
Profundidad	47,50 mm
Profundidad del montaje	28,20 mm
Profundidad de montaje cajas de empotrar	0 mm

Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

Controles e indicadores

Número de teclas	0
Tipo de pulsador	Pulsador único
Con contacto de señal de retroalimentación	No

Conexión

Tipo de portalámparas	E10
-----------------------	-----

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP20
Resistencia al impacto IK	IK02

Accesorios

Tiene espacio de etiquetado	No
-----------------------------	----

Texto

Inscripción	Sin inscripción
Tipo de montaje	Con garras de expansión
Iluminación	Sin lámpara de neón
Modo conmutación	Contacto NA
Tipo de conexión	Con bornes roscados

Características técnicas

Berker S.x/B.x	
----------------	--

Sostenibilidad

Conforme RoHS	Sí
---------------	----