



51018982

imp.dr. trappenhuisverl. met afdek. berker S.1/B.3/B.7, wit glz.

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom	2 A
Impulsstroom	2 A

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Materiaal

Kleur	Wit
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Duroplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
Transparant	Nee

Afmetingen

Hoogte	81 mm
Breedte	81 mm
Diepte	47,50 mm
Inbouwdiepte	28,20 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	0 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Bediening en signalering

Aantal toetsen	0
Type drukknop	Enkele drukknop
Met terugmeldcontact	Nee

Aansluiting

Uitvoering fitting	E10
--------------------	-----

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK02

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Teksten

Opdruk	Zonder opdruk
Montagewijze	Met spreidklemmen
Verlichting	Zonder glimlamp
Schakelmodus	Maakcontact
Aansluitwijze	Met schroefklemmen

Geschikt voor

S.x/B.x	
---------	--

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----