



51018982

Taster, za stubišnu rasvjetu za sig.sijalicu E10, na vijakS.1, bijela sjajna

Tehničke karakteristike

Električna struja

Struja uklapanja/isklapanja	2 A
Trenutačna kontaktna struja	2 A

Napon

Nazivni napon	250 V
---------------	-------

Materijali

Boja	Bijelo
Obrada površine	Sjajno
Materijal	Duroplastika
Obrada	Neobrađeno
Transparentno	Ne

Dimenzije

Visina	81 mm
Širina	81 mm
Dubina	47,50 mm
Ugrađena dubina	28,20 mm
Montažna dubina ugradbenih kutija	0 mm

Instalacija, montaža

Montiranje na	PŽ montaža
---------------	------------

Kontrole i indikatori

Broj tipki	0
Vrsta tastera	Taster
Sa povratnim signalnim kontaktom	Ne

Veza

Vrsta utičnice za lampe	E10
-------------------------	-----

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
Otpornost na udarce IK	IK02

Tekst

Otisak	Bez otiska/natpisa
Način instalacije	Sa kralama
Rasvjeta	Bez neonske svjetiljke
Promjena načina rada	Normalno otvoren kontakt
Vrsta veze	Sa vijčanim stezaljkama

Pogodno za

Berker S.x/B.x

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----