



51018982

Trapphus tryckknapp E10 komplett OBS! Utgått

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Omkopplingsström	2 A
Monmentan kontaktström	2 A

Spänning

Märkspänning	250 V
--------------	-------

Material

Färg	Vit
Ytbehandling	Blank
Material	Duroplast
Behandling	Obehandlad
Transparent	Nej

Dimensioner

Höjd	81 mm
Bredd	81 mm
Djup	47,50 mm
Inbyggnadsdjup	28,20 mm
Inbyggnadsdjup infällda lådor	0 mm

Installation, montering

Montering	Infälld montering
-----------	-------------------

Kontroller och indikatorer

Antal knappar	0
Antal tryckknappar	Enkel tryckknapp
Med kontakt för återkopplingssignal	Nej

Anslutning

Typ av lampsockel	E10
-------------------	-----

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtålighet IK	IK02

Tillbehör

Har märksfält	Nej
---------------	-----

Text

Präglad	Utan symbol
Utförande	Med klor
Belysning	Utan neonlampa
Brytare läge	Slutande kontakt
Anslutningstyp	Med skruvanslutningar

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----