



51018989

**Pulsante completo per luci scala Berker S.1 bianco polare lucido 2 A**

**Caratteristiche tecniche**

**Corrente**

Corrente di commutazione	2 A
Corrente di contatto momentanea	2 A

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale	250 V
-------------------	-------

**Materiali**

Colore	Bianco polare
finitura superficiale	Lucido
Materiale	Duroplastica
Trattamento	Non trattato
Trasparente	No

**Serie**

Altezza	81 mm
Larghezza	81 mm
Profondità	47,50 mm
Profondità di installazione	28,20 mm
Profondità delle scatole da incasso	0 mm

**Installazione, montaggio**

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

**Controlli e indicatori**

Numero di tasti	0
Tipo di pulsante	Pulsante singolo
Con contatto di feedback	No

**Connessione**

tipo di attacco della lampada	E10
-------------------------------	-----

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Resistenza agli urti IK	IK02

**Accessori**

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

**Testo**

Stampa	Senza stampa
Tipo di montaggio	Con graffe a espansione
Illuminazione	Senza lampadina fluorescente
Tipo di commutazione	Contatto di chiusura
Tipo di connessione	Con morsetti a vite

**Adatto per**

S.x/B.x	
---------	--

**Sostenibilità**

Senza alogeni	Si
Conformità ROHS	Si