



51018989

Pulsante completo per luci scala Berker S.1 bianco polare lucido 2 A

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente di commutazione	2 A
Corrente di contatto momentanea	2 A

Condizioni di impiego

Tensione nominale	250 V
-------------------	-------

Materiali

Colore	Bianco polare
finitura superficiale	Lucido
Materiale	Duroplastica
Trattamento	Non trattato
Trasparente	No

Serie

Altezza	81 mm
Larghezza	81 mm
Profondità	47,50 mm
Profondità di installazione	28,20 mm
Profondità delle scatole da incasso	0 mm

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

Controlli e indicatori

Numero di tasti	0
Tipo di pulsante	Pulsante singolo
Con contatto di feedback	No

ConneSSIONE

tipo di attacco della lampada	E10
-------------------------------	-----

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Resistenza agli urti IK	IK02

Acessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

Testo

Stampa	Senza stampa
Tipo di montaggio	Con graffe a espansione
Illuminazione	Senza lampadina fluorescente
Tipo di commutazione	Contatto di chiusura
Tipo di connessione	Con morsetti a vite

Adatto per

BERKER S.x/B.x	
----------------	--

Sostenibilità

Senza alogeni	Si
Conformità ROHS	Si