



51018989

## Trapphus tryckknapp E10 komplett OBS! Utgått

### Tekniska egenskaper

#### Elektrisk ström

Omkopplingsström	2 A
Monmentan kontaktström	2 A

#### Spänning

Märkspänning	250 V
--------------	-------

#### Material

Färg	Vit
Ytbehandling	Blank
Material	Duroplast
Behandling	Obehandlad
Transparent	Nej

#### Dimensioner

Höjd	81 mm
Bredd	81 mm
Djup	47,50 mm
Inbyggnadsdjup	28,20 mm
Inbyggnadsdjup infällda lådor	0 mm

#### Installation, montering

Montering	Infälld montering
-----------	-------------------

#### Kontroller och indikatorer

Antal knappar	0
Antal tryckknappar	Enkel tryckknapp
Med kontakt för återkopplingssignal	Nej

#### Anslutning

Typ av lampsöcket	E10
-------------------	-----

#### Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtålighet IK	IK02

#### Tillbehör

Har märksfält	Nej
---------------	-----

#### Text

Präglad	Utan symbol
Utförande	Med klor
Belysning	Utan neonlampa
Brytare läge	Slutande kontakt
Anslutningstyp	Med skruvanslutningar

#### Hållbarhet

Halogenfri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja