



M-TSEV9018

Porte transparente IP40 avec verre Sécurité décalée 900x1800 (lxh) laqué

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	1696 mm
Largeur	895 mm
Profondeur	20 mm

Cache, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Oui
Type de porte	Butée de porte

Matière

Code RAL	7035
Couleur	Gris clair
Couleur du produit	Gris clair
Traitement de surface	Thermolaquage

Sécurité

Indice de protection IP	IP40
-------------------------	------