



B45022

Prise TerCia 2 pôles + terre double spécial goulotte noir

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matière

Couleur Noir

Code RAL 8022
9005

Finition Mat

Matériau Polycarbonate (PC)

Traitement Laqué

Dimensions

Hauteur 45 mm

Largeur 90 mm

Profondeur 42,50 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Installation, montage

Montage sur Encastré

Connectivité

Type de raccordement Borne à vis

Type de montage Fixation par vis

Equipement

Type de connecteur/prise de courant Norme française NF

Insert central rotatif Oui

Avec couvercle à charnière Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

Capacité

Nombre de modules 4

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts Non

Résistance aux chocs IK IK07

Classe de protection (IP) IP21D

Fonctions

Avec éclairage d'orientation Non

Identification

Avec inscription Non

Textes

Protection Avec protection contre les surcharges et les courts-circuits

Adapté à

Module de bureau / Sortie de câble / Système de colonne 45 Eco Iboco / Système de colonne 45 Iboco / TA-C45

Durabilité

Sans halogène Oui

Conforme à la directive RoHS Oui