



FP41SN2



Väggskåp, IP44, Skyddsklass II, djup 205 mm, höjd 650 mm bredd 300 mm.

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	650 mm
Bredd	300 mm
Djup	205 mm
Material tjocklek sidovägg	1 mm

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP44
Skyddsklass	Isoleringsklass II
Låstyp	Låsstäng Utan lås
Slagtålighet IK	IK09

Utrustning

Antal sektioner i bredd	1
Antal öppningar för flänsplattor	2

Installation, montering

Montering	Väggmontering
Lämplig för utomhusinstallation	Nej

Material

Färg	Vit
RAL-kod	9010
Behandling	Pulverlackerad
Material	Stål

Utrustning

Antal rader	4
-------------	---

Skydd, dörr

Antal dörrar	1
Antal lås	1
Dörr/lock transparent	Nej

Elektrisk ström

Märkström	250 A
-----------	-------

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----