



FT65E

Verdeler IP54 geaard 1300 x 950 x 275 mm

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	950 mm
Breedte	1300 mm
Diepte	275 mm
Dikte zijwand	2 mm

Veiligheid

Beschermingsklasse	Beschermingsklasse I (geaard)
Type slot	3-punts met zwenkgreep 8 mm 4-zijdig 8 mm Sleutelslot
Slagvastheid IK	IK10

Samenstelling

Aantal velden in de breedte	5
Aantal flensplaatopeningen	10

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee
-----------------------------	-----

Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
RAL-code	7035
Materiaal	Staal

Samenstelling

Aantal verdelerrijen	6
----------------------	---

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	2
Deur/deksel is transparant	Nee

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	630 A
-----------------	-------

Spanning

Nominale spanning	230 - 400 V
-------------------	-------------