



REA117S



Innenstation AUDIO AP 2Draht anthrazit touch

Technische Eigenschaften

Werkstoff

Farbe	Anthrazit
Werkstoff	Kunststoff Thermoplast

Abmessungen

Höhe	74.50 mm
Breite	93 mm
Tiefe	16 mm
Abmessungen	74.50 x 93 mm

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	5 - 50 °C
Lager-/Transporttemperatur	5 - 50 °C

Spannung

Betriebsspannung über Bus	24 - 24 V
---------------------------	-----------

Elektrischer Strom

Stromaufnahme Betrieb	180 mA
Stromaufnahme (Ruhe)	265 mA

Bildschirm

Mit Touch Screen	Nein
------------------	------

Texte

Montageart	Schraubbefestigung über Tragplatte Flache Aufputz-Montage oder Auf Einbaudose Für senkrechte Montage
------------	--

Anschluss

	Anschluss für Etagenruftaster Anschluss für optionale Zusatzspeisung Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen
--	--

Funktionen

Türkommunikationsart	Audio
Lautstärkeregelung	Ja

Anschluss

Leiterquerschnitt	0 - 0 mm²
-------------------	-----------

Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

Zubehör

Zusatzgerät anreihbar	Nein
-----------------------	------