



FT65S

Schrank, univers, IP54, SK II, H950 x B1300 x T275, 360 PLE

#### Technische Eigenschaften

##### Abmessungen

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Höhe                     | 950 mm  |
| Breite                   | 1300 mm |
| Tiefe                    | 275 mm  |
| Materialdicke Seitenwand | 2 mm    |

##### Sicherheit

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP54                           |
| Schutzklasse                   | Schutzklasse II                |
| Schließungstyp                 | 3-Punkt Schloss<br>4-Kant 8 mm |
| Stoßfestigkeit IK              | IK10                           |

##### Ausstattung

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Anzahl Felder                           | 5  |
| Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten | 10 |

##### Installation, Montage

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Geeignet für Aussenbereich | Nein |
|----------------------------|------|

##### Werkstoff

|            |           |
|------------|-----------|
| Farbe      | Lichtgrau |
| RAL Nummer | 7035      |
| Werkstoff  | Stahl     |

##### Ausstattung

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Reihen | 6 |
|---------------|---|

##### Abdeckung, Tür

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Anzahl Schranktüren          | 2    |
| Anzahl der Schlösser         | 1    |
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein |

##### Elektrischer Strom

|           |       |
|-----------|-------|
| Nennstrom | 630 A |
|-----------|-------|

##### Spannung

|              |             |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 230 - 400 V |
|--------------|-------------|