



N11A

**Cu-rail 12x5mm voor Tertio met aangeschuinde kanten L=2 m**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	250 A
-----------------	-------

**Afmetingen**

Dikte rail	5 - 5 mm
Hoogte railsysteem	12 mm
Lengte stroomrail	2050 mm

**Samenstelling**

Aantal velden in de breedte	8
-----------------------------	---

**Materiaal**

Materiaal	Koper
-----------	-------

**Samenstelling**

Type rail	Plat
-----------	------

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja