



N11A

Cu-rail 12x5mm voor Tertio met aangeschuinde kanten L=2 m

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	250 A
-----------------	-------

Afmetingen

Dikte rail	5 - 5 mm
Hoogte railsysteem	12 mm
Lengte stroomrail	2050 mm

Samenstelling

Aantal velden in de breedte	8
-----------------------------	---

Materiaal

Materiaal	Koper
-----------	-------

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja