



N11A

#### Tekniska egenskaper

##### Elektrisk ström

|           |       |
|-----------|-------|
| Märkström | 250 A |
|-----------|-------|

##### Dimensioner

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Bredd/tjocklek samlingsskena | 5 - 5 mm |
| Höjd samlingsskena           | 12 mm    |
| Strömskenans längd           | 2050 mm  |

##### Utrustning

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Antal sektioner i bredd | 8 |
|-------------------------|---|

##### Material

|          |        |
|----------|--------|
| Material | Koppar |
|----------|--------|

##### Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Halogenfri            | Ja |
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |