



FW51UD2

KAPSLING INFÄLLD 800X300

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	800 mm
Bredd	300 mm
Djup	110 mm
Material tjocklek sidovägg	2 mm

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP30
Skyddsklass	Isoleringsklass II
Slagtålighet IK	IK09

Utrustning

Antal sektioner i bredd	1
Antal öppningar för flänsplattor	2

Installation, montering

Montering	Infälld montering Hålvägg
Lämplig för utomhusinstallation	Nej

Material

Färg	Vit
RAL-kod	9010
Material	Stål

Utrustning

Antal rader	5
-------------	---

Skydd, dörr

Antal dörrar	1
Antal lås	0
Dörr/lock transparent	Nej

Elektrisk ström

Märkström	125 A
-----------	-------