



M55329010

Außeneck schnittkaschierend aus PVC zu LF/FB 60x190mm reinweiß

#### Technische Eigenschaften

##### Abmessungen

|        |        |
|--------|--------|
| Höhe   | 61 mm  |
| Breite | 190 mm |

##### Zubehör

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Art des Zubehörs | Haubenformteil |
|------------------|----------------|

##### Einstellungen

|               |         |
|---------------|---------|
| Winkelbereich | 90 - 90 |
|---------------|---------|

##### Werkstoff

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Werkstoff  | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Oberfläche | Unbehandelt            |
| Farbe      | Reinweiß               |
| RAL Nummer | 9010                   |

##### Sicherheit

|                   |      |
|-------------------|------|
| Stoßfestigkeit IK | IK07 |
|-------------------|------|

##### Normen

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12 | Nein |
|----------------------------------------------|------|

##### Einsatzbedingungen

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 60 °C |
|--------------------|------------|

##### Ausstattung

|                 |      |
|-----------------|------|
| Mit Schutzfolie | Nein |
|-----------------|------|

#### Abbildungen | Zeichnungen

