



REN410X



**AUDIO Modul EB 2Draht Edelstahl matt modesta**

**Technische Eigenschaften**

**Anschlussmöglichkeiten**

Montageart	Einbaubar
------------	-----------

**Werkstoff**

Glanzgrad	Matt
-----------	------

Werkstoff

	Metall
	Edelstahl

**Bedienelemente und Anzeigen**

Anzahl Ruftasten	0
------------------	---

**Spannung**

Betriebsspannung	24 - 24 V
------------------	-----------

**Abmessungen**

Abmessungen	120 x 120 mm
-------------	--------------

Höhe	120 mm
------	--------

Breite	120 mm
--------	--------

Tiefe	21 mm
-------	-------

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-20 - 55 °C
--------------------	-------------

Lager-/Transporttemperatur	-30 - 80 °C
----------------------------	-------------

**Kompatibilität**

Installationstechnik für Türkommunikation	2Draht
---	--------

**Anschluss**

Leiterquerschnitt	0 - 0 mm²
-------------------	-----------

**Ausstattung**

Modulare Bauweise	Ja
-------------------	----

**Texte**

Montageart	Montage in Gehäuse AP oder UP
------------	-------------------------------

Anschluss	Steckbarer Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen Anschluss für Modul-Verbindungskabel
-----------	--

Schutz	Lautsprecher und Mikrofon mit Durchstossschutz
--------	--

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----