



VKS21SM

Uitbreidingsset kWh-meter 1 fase 40 A

Technische eigenschappen

Uitvoering

Pooltype	1P+N
----------	------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	40 A
-----------------	------

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
---------------	--------------------

Afmetingen

Hoogte	92,00 mm
Breedte	18 mm
Diepte	58 mm

Aansluiting

Aansluitdoorsnede van meetingang	16,00 - 16,00 mm ²
Aansluitdoorsnede afgaande meetuitgang	16,00 - 16,00 mm ²

Installatie, montage

Aandraaimoment	1,00 - 1,00 NM
----------------	----------------

Meting

Stroommeetbereik	0,25 - 40,0 A
Meetbereik spanning L-N	184,0 - 276,0 V
Frequentie meetbereik	45,0 - 65,0 Hz

Voeding

Aantal fases voor voeding	1
---------------------------	---

Funcies

Nauwkeurigheidsklasse	B
-----------------------	---

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	0 - 0 °C
Opslag-/transport-temperatuur	0 - 0 °C

Vermogen

Opgenomen vermogen VA	2,00 VA
Totaal vermogensverlies onder IN	1,00 W

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja