



WH20100104B



**kallysto ENC: Interrupteur S1(3+3) + plaque de fixation + face Anthracite**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant de commutation 108 A

**Installation, montage**

Montage Encastré

**Tension**

Tension nominale 230 V

**Fréquence**

Fréquence 50 - 50 Hz

**Matière**

Couleur Anthracite  
Code RAL 7024  
Finition Mat  
Matière Duroplast  
Traitement de surface Non traité

**Identification**

Élément de base avec plaque d'adaptateur Élément de base avec plaque de recouvrement centrale

**Connectivité**

Type de montage Fixation par vis  
Avec fixation à griffes Non

**Commandes et indicateurs**

Nombre de touches 2

**Dimensions**

Dimensions 77 x 77 mm  
Profondeur de montage 12 mm  
Profondeur des boîtes d'encastrement 34 mm  
Diamètre 60 mm

**Sécurité**

Indice de protection IP IP20  
Résistance aux chocs IK IK02

**Architecture**

Type d'organe de commande Poussoir double

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 10 A

**Raccordement**

Type de contact 2x inverseurs  
Type de connexion / prise QuickConnect  
Borne enfichable

**Textes**

Type de raccordement Interrupteur avec bornes enfichables  
Éclairage Éclairage possible par cartouche lumineuse à LED  
Type de commutation Double interrupteur va-et-vient S1

**Durabilité**

Sans halogène Oui  
Conforme à la directive RoHS Oui