



FWB42K1

Univers sa multimedijalnim poljem, IP31, 4 reda, 550x650x161 mm

Tehničke karakteristike

Instalacija, montaža

Pogodno za korištenje na otvorenom/vani	Ne
Montiranje na	Nadgradna/NŽ

Električna struja

Nazivna struja	125 A
----------------	-------

Oprema

Broj šina	4
Broj redova	4
Broj sekcija u širinu	2
Sa bravom	Ne
Ima N klemni blok	Da

Kapacitet

Broj modula	48
-------------	----

Funkcije

Sa uvodima za provodnike	Da
--------------------------	----

Dimenzije

Visina	650 mm
Širina	550 mm
Dubina	165 mm
Ugrađena visina	650 mm

Poklopac, vrata

Broj vrata ormara	1
-------------------	---

Dimenzije

Ugrađena širina	550,00 mm
Ugrađena dubina	161 mm
Broj jedinica širine	24

Poklopac, vrata

Vrsta ručke	Ručica sa dizajnom šarke
Vrata/poklopac je proziran	Ne

Veza

Broj uvoda za vodiče	8
----------------------	---

Materijali

Materijal	Željezo
RAL kod	9010
Boja	Čista bijela

Oprema

Ima klemni blok za uzemljenje	Da
-------------------------------	----

Materijali

Materijal montažne ploče	Akilonitril akrilat (ASA) Polikarbonat (PC)
--------------------------	--

Oprema

Ima montažnu ploču	Da
--------------------	----

Sigurnost

Zaštitna klasa	Izolacijska klasa II
Otpornost na udarce IK	IK09

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP31
Vrsta zaključavanja	Bravica Bez brave

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----