



FWB42K1

### Технічні характеристики

#### Установлення, монтаж

Підходить для зовнішнього використання	Ні
Монтаж на	Поверхневий монтаж

#### Електричний струм

Номінальний струм	125 A
-------------------	-------

#### Обладнання

Кількість рейок	4
Кількість рядів щита	4
Кількість секцій по ширині	2
Із замком	Ні
Має нейтральну клемну колодку	Так

#### Ємність

Кількість модулів	48
-------------------	----

#### Функції

З вводами для трубопроводів	Так
-----------------------------	-----

#### Розміри

Висота	650 mm
Ширина	550 mm
Глибина	165 mm
Вбудована висота	650 mm
Вбудована ширина	550,00 mm

#### Кришка, дверцята

Кількість дверей шафи	1
-----------------------	---

#### Розміри

Вбудована глибина	161 mm
Кількість модулів за шириною	24

#### Кришка, дверцята

Тип ручки	Відкидна ручка із затискним пристроєм
Дверцята/кришка прозорі	Ні

#### Під'єднання

Кількість вхідних кабелів	8
---------------------------	---

#### Матеріали

Матеріал	Сталь
Код RAL	9010
Colour	Чистий білий
Матеріал монтажної пластини	Акрилонітрілстирол акрилат (ASA) Полікарбонат (PC)

#### Обладнання

Має клемну колодку для заземлення	Так
Має монтажну пластину	Так

#### Безпека

Клас захисту	Клас ізоляції II
Ударостійкість IK	IK09
Клас захисту від проникнення (IP)	IP31
Тип блокування	Засувний замок Без замка

#### Sustainability

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----