



FWB42K1

Технічні характеристики

Електричний струм

Номінальний струм	125 A
-------------------	-------

Обладнання

Кількість рейок	4
Кількість рядів щита	4
Кількість секцій по ширині	2

Ємність

Кількість модулів	48
-------------------	----

Розміри

Висота	650 mm
Ширина	550 mm
Глибина	165 mm
Вбудована висота	650 mm
Вбудована ширина	550,00 mm

Кришка, дверцята

Кількість дверей шафи	1
-----------------------	---

Розміри

Кількість модулів за шириною	24
------------------------------	----

Під'єднання

Кількість вхідних кабелів	8
---------------------------	---

Матеріали

Код RAL	9010
---------	------

Безпека

Ударостійкість IK	IK09
Клас захисту від проникнення (IP)	IP31

Sustainability

Відповідність RoHS	Yes
--------------------	-----