



LFS300458VERZ

T-Stück schnittkaschierend aus Stahlblech zu LFS 30x45mm verzinkt

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	30 mm
Breite	45 mm

Zubehör

Art des Zubehörs	Unterteil Oberteil
------------------	-----------------------

Normen

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Ja
--	----

Werkstoff

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
Farbe	Zink

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK08
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 60 °C
--------------------	------------

Ausstattung

Mit Schutzfolie	Nein
-----------------	------

Geeignet für

LFS 30 x 45	
-------------	--

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

