



REN410Y



#### Audio Modul EB 2Draht Edelstahl matt MODESTA

##### Technische Eigenschaften

###### Konnektivität

Montageart	Einbaubar
------------	-----------

###### Werkstoff

Glanzgrad	Matt
-----------	------

###### Werkstoff

	Metall
	Edelstahl

##### Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl Ruftasten	0
------------------	---

##### Spannung

Betriebsspannung	24 - 24 V
------------------	-----------

##### Abmessungen

Abmessungen	120 x 120 mm
Höhe	120 mm
Breite	120 mm
Tiefe	21 mm

##### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 55 °C
Lager-/Transporttemperatur	-30 - 80 °C

##### Funktionen

Türkommunikationsart	Audio
----------------------	-------

##### Kompatibilität

Installationstechnik für Türkommunikation	2Draht
---	--------

##### Anschluss

Leiterquerschnitt	0 - 0 mm <sup>2</sup>
-------------------	-----------------------

##### Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK07
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP54

##### Ausstattung

Modulare Bauweise	Ja
-------------------	----

##### Texte

Montageart	Montage in Gehäuse AP oder UP
Anschluss	Steckbarer Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen Anschluss für Modul-Verbindungsleitung
Schutz	Lautsprecher und Mikrofon mit Durchstoßschutz

##### Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----