


REN410Y



Audio Modul EB 2Draht Edelstahl matt MODESTA

Technische Eigenschaften

Konnektivität

Montageart Einbaubar

Werkstoff

Glanzgrad Matt
Werkstoff Metall
Edelstahl

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl Ruftasten 0

Spannung

Betriebsspannung 24 - 24 V

Abmessungen

Abmessungen 120 x 120 mm
Höhe 120 mm
Breite 120 mm
Tiefe 21 mm

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -20 - 55 °C
Lager-/Transporttemperatur -30 - 80 °C

Funktionen

Türkommunikationsart Audio

Kompatibilität

Installationstechnik für Türkommunikation 2Draht

Anschluss

Leiterquerschnitt 0 - 0 mm²

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK IK07
IP-Klasse (Ingress Protection) IP54

Ausstattung

Modulare Bauweise Ja

Texte

Montageart Montage in Gehäuse AP oder UP
Anschluss Steckbarer Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen
Anschluss für Modul-Verbindungskabel
Schutz Lautsprecher und Mikrofon mit Durchstoßschutz