



WH20100103A



**kallysto Druckschalter S1(3+3) mit Front für Kombination Lichtgrau**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Schaltstrom 108 A

**Installation, Montage**

Montage auf Unterputz

**Spannung**

Nennspannung 230 V

**Frequenz**

Frequenz 50 - 50 Hz

**Werkstoff**

Farbe Lichtgrau  
RAL Nummer 7035  
Glanzgrad Matt  
Werkstoff Duroplast  
Oberfläche Unbehandelt

**Kenzeichnung**

Zusammenstellung Modulargerät für Installationsschalterprogramme

**Anschlussmöglichkeiten**

Montageart Schraubbefestigung  
Mit Krallenbefestigung Nein

**Bedienelemente und Anzeigen**

Anzahl der Tasten 2

**Abmessungen**

Abmessungen 60 x 60 mm  
Einbautiefe 12 mm  
Einbautiefe Unterputz-Dosen 34 mm  
Durchmesser 60 mm

**Sicherheit**

Schutzart IP IP20  
Stoßfestigkeit IK IK02

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement Zweiteilige Taste

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 10 A

**Anschluss**

Kontaktart 2W  
Anschluss-/Steckertyp quickconnect Steckklemme

**Texte**

Anschlussart Schalter mit Steckklemmen  
Beleuchtung Beleuchtbar durch LED Leuchtpatrone  
Schaltart/Variante Serien-Wechselschalter S1

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei Ja  
RoHS-konform Ja