



WH20100103B



kallysto ENC: Interrupteur S1(3+3) + plaque de fixation + face Gris Clair

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation 108 A

Installation, montage

Montage Encastré

Tension

Tension nominale 230 V

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Matière

Couleur Gris clair
Code RAL 7035
Finition Mat
Matière Duroplast
Traitement de surface Non traité

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur Élément de base avec plaque de recouvrement centrale

Connectivité

Type de montage Fixation par vis
Avec fixation à griffes Non

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 2

Dimensions

Dimensions 77 x 77 mm
Profondeur de montage 12 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement 34 mm
Diamètre 60 mm

Sécurité

Indice de protection IP IP20
Résistance aux chocs IK IK02

Architecture

Type d'organe de commande Poussoir double

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Raccordement

Type de contact 2x inverseurs
Type de connexion / prise QuickConnect
Borne de connexion

Textes

Type de raccordement Interrupteur avec bornes enfichables
Éclairage Éclairage possible par cartouche lumineuse à LED
Type de commutation Double interrupteur va-et-vient S1

Durabilité

Sans halogène Oui
Conforme à la directive RoHS Oui